

**Mandrin de serrage, HSK-A 100, Ø D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	305528 32
GTIN	4045197547026
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

- **Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.**
- **Avec revêtement anticorrosion.**
- **Étanche à l'eau et aux poussières.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Force de serrage jusqu'à 900 Nm.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique.

**Livraison:**

Avec écrou de serrage.

**Accessoire(s):**

Conduit d'arrosage 309880, pinces de serrage 309566 – 309570 ou 309575 – 309576.

**Description technique**

Ø serrage D <sub>1</sub>	32 mm
Longueur de col cote A	135 mm
Clé à ergot adaptée 628400	68 / 75
Ø ext. pinces de serrage D	66 mm
Force de serrage jusqu'à	900 Nm

Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

## Accessoires

Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 6 mm	309570 6
Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 68/75 mm	628400 68/75
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 20 mm	309570 20
Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 32	309880 32
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 12 mm	309570 12
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 10 mm	309570 10
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 18 mm	309570 18
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 8 mm	309570 8
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 16 mm	309570 16
Pince de serrage pour mandrins de serrage Ø serrage nominal d 25 mm	309570 25