

Jeu de mandrins à pincés ER, HSK-A 63, pour taille de pincés de serrage ER: 32



Données de commande

N° commande	305450 32
GTIN	4045197307934
Classe d'article	37D

Description

Avantage(s):

Durée de vie prolongée grâce à la concentricité du système $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Sécurité de processus optimale grâce à la force de serrage élevée.**
- **Qualité d'état de surface optimale (qualité, tolérances de fabrication plus strictes).**
- **Frais de production réduits.**

Livraison:

Mandrin ER (**avec écrou**) 305390, avec coffret en plastique. Clé de serrage ER 309680 réf. 32, pincés de serrage ER 308981

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 mm.

Description technique

Pour pincés ER	32
Support	HSK-A 63
Type de produit	Mandrins à pincés

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 32	309680 32
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 18 mm	309000 18
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 6 mm	309432 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 11 mm	309000 11
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 17 mm	309000 17
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 13 mm	309000 13
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 12 mm	309432 12
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 16 mm	309000 16
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 8 mm	309000 8
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 6 mm	309000 6
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 10 mm	309000 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 19 mm	309000 19
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 20 mm	309000 20
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 9 mm	309000 9
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 4,5 mm	309432 4,5
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 7 mm	309000 7
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 15 mm	309000 15
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 10 mm	309432 10
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 3 mm	309000 3
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 5 mm	309000 5
Jeu de 18 pinces de serrage ER 3–20 mm	309280
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 12 mm	309000 12
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 8 mm	309432 8
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 11 mm	309432 11

Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 14 mm	309000 14
Pince de serrage ER Ø serrage nominal d 4 mm	309000 4
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 9 mm	309432 9
Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale Ø serrage nominal d 7 mm	309432 7
Mandrin à pinces ER pour taille de pinces de serrage ER 32	305390 32