

HOLEX**Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 11 mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309411 11 |
| GTIN | 4045197666079 |
| Classe d'article | 32Z |

Description**Exécution:**

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 11 mm |
| Support | ER 25 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |
| Type | 4282 E |
| Ø ext. D | 25,7 mm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Longueur totale L | 34 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |