

HOLEX**Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 16mm****Données de commande**

N° commande	309411 16
GTIN	4045197666154
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Description technique

Ø serrage nominal d	16 mm
Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	4282 E
Ø ext. D	25,7 mm

Longueur totale L

34 mm

Type de produit

Pince de serrage