

**HOLEX****Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 7mm****Données de commande**

N° commande	309411 7
GTIN	4045197666109
Classe d'article	32Z

**Description****Exécution:**

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

**Remarque(s):**

**Les pinces de serrage ER HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.**

**Description technique**

Ø serrage nominal d	7 mm
Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	4282 E
Ø ext. D	25,7 mm

Longueur totale L	34 mm
Type de produit	Pince de serrage