



Meuleuse d'angle, Type: AGV17-125



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 077141 AGV17-125 |
| GTIN | 4002395243983 |
| Classe d'article | 03M |

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle **Milwaukee** avec démarrage en douceur, **verrouillage anti-redémarrage** et protection contre la surcharge. Meuleuse d'angle 1750 W / 125 mm avec **régulation électronique de la vitesse**, fonction anti-kickback et démarrage progressif. **Poignée anti-vibrations**, changement de disque sans outil. Avec écrou de serrage **FIXTEC**.

Livraison:

Poignée supplémentaire, capot de protection, câble secteur 4 m.

Description technique

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Démarrage en douceur | oui |
| Verrouillage anti-redémarrage | oui |
| Vibrations maximales suivant EN | 9,5 m/s ² |
| Prof. de tronçonnage max. | 33 mm |
| Puissance absorbée | 1750 W |
| Poids | 2,8 kg |
| Ø disque max. | 125 mm |
| Arrêt kickback | oui |
| Référence fabricant | AGV17-125XProTector |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Vitesse de rotation max. | 2600 - 11000 min ⁻¹ |
| Type de produit | Meuleuses d'angle |

Accessoires

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ecrou de serrage M14 Type NUT | 073930 NUT |
| Ecrou de serrage M14 Type FIXTEC | 073930 FIXTEC |