

**HAINBUCH**

**Tête de serrage avec rainures transversales, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 9,5 mm**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 329922 9,5    |
| GTIN             | 2050001074645 |
| Classe d'article | 33H           |

## Description

### Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

### Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

### Remarque(s):

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Ø serrage          | 9,5 mm                 |
| Surface de serrage | Rainures transversales |
| Plage de serrage   | 8 - 10,5 mm            |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Profil          | rond      |
| Dureté          | 60 HR     |
| Longueur L      | 46 mm     |
| Support         | SA 52     |
| Type de produit | Spannkopf |