

**Tête de serrage lisse, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 28mm****Données de commande**

N° commande	329920 28
GTIN	2050001071972
Classe d'article	33H

**Description****Exécution:**

Exécution lisse pour l'usinage de finition.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

**Utilisation:**

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

**Remarque(s):**

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

**Description technique**

Ø serrage	28 mm
Surface de serrage	lisse
Dureté	60 HR
Profil	rond

Plage de serrage	3 - 7,5 mm
Longueur L	46 mm
Exécution	Déport avant raccourci
Support	SA 52
Type de produit	Tête de serrage