

**HAINBUCH****Tête de serrage avec rainures transversales, SA 52, Ø de serrage (par pas de 0,5 mm): 8,5 mm**

## Données de commande

N° commande	329922 8,5
GTIN	2050001074638
Classe d'article	33H

## Description

### Exécution:

Avec rainures longitudinales pour matériaux bruts, petit Ø.

Têtes de serrage, **profil rond, progression de 0,5 et 1 mm. Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage désiré.**

### Utilisation:

Domaines d'utilisation multiples (centres d'usinage, instruments de mesure, serrage de palettes, etc.).

### Remarque(s):

**Têtes de serrage pour profils spéciaux conformes à vos souhaits disponibles sur demande.**  
Autres tailles de cônes et profils (p. ex. carré) et ébauches usinables **sur demande!**

## Description technique

Ø serrage	8,5 mm
Surface de serrage	Rainures transversales
Profil	rond

Plage de serrage	8 - 10,5 mm
Dureté	60 HR
Longueur L	46 mm
Support	SA 52
Type de produit	Spannkopf