



## Mandrin de tour à crémaillère avec semelle et mors durs rapportés, DIN 702-3, Type: 315/8



### Données de commande

N° commande	313140 315/8
GTIN	4019208227931
Classe d'article	33R

### Description

#### Exécution:

- **Précision optimale de concentricité et de changement.**
- **Avec sécurité des mors, serrage concentrique.**
- **Passage plus grand.**
- **Précision quasi doublée, comme prévu par la norme DIN 6386.**
- **Force de serrage élevée pour un effort minimum.**
- **Augmentation des vitesses de rotation grâce au système de blocage de sécurité.**
- **Rotation et remplacement aisé et rapide des mors.**
- **Profil extérieur avec arêtes de projection d'eau.**
- **Graisseur pour lubrification de toutes les surfaces lisses.**

#### Avantage(s):

Dans les applications nécessitant des forces de serrage très élevées, de grandes précisions de concentricité et une répétabilité permanente fiable.

#### Utilisation:

Pour nez de broche DIN 702-3. Avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

#### Matière(s):

**Entièrement en acier, surface complètement trempée.**

**Livraison:**

Avec: 1 jeu de mors, 1 clé de serrage, 1 jeu de vis de fixation.

**Remarque(s):**

Possibilité d'agrandir l'alésage E: réf. 160 à 45 mm, réf. 200 à 55 mm, réf. 250 à 75 mm, réf. 315 à 102 mm (moyennant supplément).

## Description technique

Poids	60 kg
Ø cône de centrage B	139,719 mm
Mandrin cône court	8
Dim. goujons filetés	M16
Vitesse de rotation max.	3300 min <sup>-1</sup>
Nombre de goujons filetés	4
Passage E	87 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés ext.	12 - 323 mm
Plage de serrage avec mors durs rapportés int.	102 - 319 mm
Course de serrage par mors S	10,2 mm
Ø ext. A	322 mm
Type	315
Carré femelle clé K	17 mm
Norme	DIN 702-3
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à crémaillère et mors Röhmm
Type de produit	Mandrins à crémaillère

## Accessoires

Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 315	313200 315
Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 315	313250 315
	313205 315

Jeu de semelles, 3 pièces, denture oblique Pour type de mandrin 315

Jeu de semelles, 3 pièces, denture droite Pour type de mandrin 315

313207 315

Jeu de 3 mors durs rapportés Pour type de mandrin 315

313210 315