

Garant
Mandrin porte-fraises, HSK-A 63 A = 160, Ø mandrin d₁: 16 mm


Données de commande

N° commande	306570 16
GTIN	4045197290243
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
- Avec alésage Balluffchip.
- Surface de contact agrandie.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé à douilles 309890, clé spéciale 309840.

Ø ext. D: 38 mm

Longueur mandrin de fraisage L₄: 17 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860: 16

Description technique

Vis de serrage de fraise de rechange 309860	16
Clé spéciale adaptée 309840	16
Ø mandrin d ₁	16 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm

Ø ext. D	38 mm
Support	HSK-A 63 A = 160
Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 16 mm	309840 16
Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 16 mm	309860 16