

Garant**Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-F 63 court, Ø mandrin d1: 40mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 306531 40 |
| GTIN | 4045197587848 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

- A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surface de contact agrandie.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec **arrosage**.**Utilisation:**

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquette avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d'arrosage.

Description technique

| | |
|---|-------|
| Longueur mandrin de fraisage L ₄ | 27 mm |
| Clé spéciale adaptée 309840 | 40 |
| Longueur de col cote A | 65 mm |
| Ø mandrin d ₁ | 40 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 40 |
| Ø ext. D | 88 mm |
| Ø serrage D ₁ | 40 mm |
| Support | HSK-F 63 court |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-3 |
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Forme | F |
| Arrosage | Non obturable |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 6 µm |
| Méthode d'usinage | HPC |
| Type de produit | Mandrins porte-fraises |

Accessoires

| | |
|---|-----------|
| Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 40 mm | 309860 40 |
| Clé spéciale Pour Ø mandrin 40 mm | 309840 40 |