

Garant**Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-F 63 A = 100, Ø mandrin d1: 27mm**

Données de commande

N° commande	306563 27
GTIN	4045197587879
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
- Surface de contact agrandie.
- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec **arrosage**.**Utilisation:**

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.

Description technique

Longueur mandrin de fraisage L ₄	21 mm
Ø mandrin d ₁	27 mm
Clé spéciale adaptée 309840	27
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27

Ø ext. D	58 mm
Ø serrage D ₁	27 mm
Support	HSK-F 63 A = 100
Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Vis de serrage de fraise Pour Ø mandrin 27 mm	309860 27
Clé spéciale Pour Ø mandrin 27 mm	309840 27