

FAHRION®
FAHRION® PRESSION**Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 16, Ø serrage nominal d: 2,8mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309425 2,8 |
| GTIN | 2050001703927 |
| Classe d'article | 34F |

Description**Exécution:**

Pincés de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pincés ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pincés ER de précision CENTRO P.**

Description technique

| | |
|---------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 2,8 mm |
| Support | ET 16 |
| Norme | Norme usine |
| Type | 4033 E |
| Ø ext. D | 17 mm |
| Longueur totale L | 27 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Extension axiale | 7 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |