

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS**Pince de serrage ET pour taraudage, avec compensation axiale, ET 25, Ø serrage nominal d: 6mm****Données de commande**

N° commande	309430 6
GTIN	2050001704023
Classe d'article	34F

Description**Exécution:**

Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488, type ET, concentricité 20 µm.

Utilisation:

Pour le taraudage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour Ø nominaux. **N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.**

Description technique

Ø serrage nominal d	6 mm
Support	ET 25
Norme	Norme usine
Type	4285 E
Ø ext. D	26 mm
Longueur totale L	34 mm

Extension axiale	8 mm
Type de produit	Pince de serrage