



## Touret à meuler double DS, 400 V, Type: DS07/200



### Données de commande

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N° commande      | 077512 DS07/200 |
| GTIN             | 2050001674180   |
| Classe d'article | 03S             |

### Description

#### Exécution:

Le moteur **extrêmement silencieux** garantit une longue durée de vie, même en **fonctionnement permanent. Livrés sans meules.**

Tourets à meuler doubles 400 V triphasé (3Ph+PE - 16A), très robustes, modèles d'établi. Les surfaces d'appui robustes, la protection anti-redémarrage et les écrans de protection assurent une sécurité élevée pour l'utilisateur.

#### Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir du code art. 596100.

### Description technique

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Puissance absorbée       | 500 W                      |
| Poids                    | 30 kg                      |
| Vitesse de rotation max. | 2900 min <sup>-1</sup>     |
| Référence fabricant      | DS07/200                   |
| Largeur meule T          | 25 mm                      |
| Ø alésage meule H        | 51 mm                      |
| Ø meule D                | 200 mm                     |
| Alimentation électrique  | Fonctionnement sur secteur |

Type de produit

Tourets à meuler doubles

## Accessoires

|  |             |
|--|-------------|
| Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60     | 596400 NK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60     | 596350 EK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60     | 596220 NK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80     | 596350 SC80 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type NK36     | 596350 NK36 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80     | 596220 SC80 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type C800     | 596350 C800 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60     | 596220 EK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type NK60     | 596350 NK60 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80     | 596400 EK80 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80     | 596350 EK80 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type SC80     | 596400 SC80 |
| Table de travail à droite Type AT1       | 077525 AT1  |
| Table de travail, à gauche Type AT1      | 077519 AT1  |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK60     | 596400 EK60 |
| Support machine Pour machines DS07       | 077513 DS07 |
| Meule de touret D×T×H (mm) Type EK80     | 596220 EK80 |
| Ecran de protection pour 077502 Type DS1 | 077509 DS1  |