



Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 170



Données de commande

N° commande	313700 170
GTIN	4019208193663
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Rainure et denture **finement fraisées, brunies.**

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Pour filetages DIN 912	M10
Entraxe a	15 mm
Longueur L	72 mm
Pour type de mandrin	170 mm
Hauteur H	40 mm
Largeur B	32 mm

Largeur de rainure D	12 mm
Entraxe b	20 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage