



## Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 210



### Données de commande

N° commande	313750 210
GTIN	4019208193762
Classe d'article	33R

### Description

#### Exécution:

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Rainure et denture **finement fraisées, brunies.**

Mors doux rapportés, longs, denture 1,5×60°.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour:

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhme et d'autres marques.

#### Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

#### Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

### Description technique

Hauteur H	40 mm
Pour filetages DIN 912	M12
Pour type de mandrin	210 mm
Longueur L	102 mm
Entraxe b	25 mm

Largeur B	35 mm
Largeur de rainure D	14 mm
Entraxe a	20 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage