

3M**Ruban en polyéthylène, Largeur×longueur (mm×m): 19X16**

Données de commande

| | |
|------------------|--------------|
| N° commande | 083790 19X16 |
| GTIN | 212001199106 |
| Classe d'article | 08M |

Description

Exécution:

Le ruban adhésif **3M™ 5423** protège les surfaces grâce à son excellente résistance à l'abrasion et produit une surface glissante qui permet un contact sans abrasion. Aucun lubrifiant (souvent nocif) n'est nécessaire. En outre, il est **résistant aux produits chimiques, transparent** et se découpe facilement grâce à un papier de protection.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Description technique

| | |
|---------------------|-------------|
| Couleur | transparent |
| Largeur | 19,05 mm |
| Longueur | 16,45 m |
| Epaisseur | 0,28 mm |
| Référence fabricant | 5423 |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Température de stockage | 20 °C |
| Particularité | résistant à l'abrasion |
| Particularité | glissant |
| Particularité | autolubrifiant |
| Résistance à la traction | 9,63 N/mm |
| Durée de conservation minimum | 12 mois |
| Type de ruban adhésif | une face |
| Masse adhésive | Caoutchouc-résine |
| Extensibilité | 500 % |
| Matériau support | Film PE |
| Utilisation | Résistance à l'abrasion |
| Utilisation | Glissières et glissières de transport |
| Pouvoir adhésif sur l'acier | 0,28 N/mm |
| Humidité de l'air du local de stockage | 50 % |
| Support présent | non |
| résiste à des températures jusqu'à | -35 - 110 °C |
| Type de produit | Ruban adhésif |