




## Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250



### Données de commande

N° commande	313460 250
GTIN	4019208193502
Classe d'article	32R

### Description

#### Exécution:

Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.**

Biseautés pour serrage de petit Ø.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour :

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhm et d'autres marques.

#### Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

#### Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Longueur L: 120 mm

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 50 mm

Entraxe a: 20 mm

Entraxe b: 28 mm

Largeur de rainure D: 21 mm

### Description technique

Largeur B	50 mm
Longueur L	120 mm

Pour filetages DIN 912	M16
Entraxe b	28 mm
Largeur de rainure D	21 mm
Entraxe a	20 mm
Hauteur H	50 mm
Pour type de mandrin	250 mm
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage