

**Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250****Données de commande**

N° commande	313400 250
GTIN	4019208193397
Classe d'article	33R

Description**Exécution:**

Rainure et denture **finement fraisées, brunies.**

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhmm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Largeur B	45 mm
Longueur L	95 mm
Egalement pour type de mandrin	315 mm
Pour filetages DIN 912	M16
Pour type de mandrin	250 mm
Entraxe a	15 mm

Largeur de rainure D	21 mm
Entraxe b	25 mm
Hauteur H	54 mm
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage