

**Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 17mm****Données de commande**

N° commande	313520 17
GTIN	4019208193632
Classe d'article	33R

Description**Exécution:**

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les **mandrins de serrage courants** des **marques** Schunk, Forkardt, Röhmm et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Röhmm: KFD 160-200

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 – 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.

Description technique

Hauteur H	21,7 mm
Couple de serrage maximal	70 Nm
Largeur de rainure D	17 mm

Filetage G	M12
Hauteur d'étage h	9,5 mm
Type de produit	Tasseaux en T