

**Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 25, Ø serrage d: 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309630 10 |
| GTIN | 7640128495260 |
| Classe d'article | 39Z |

Description**Adapté(s) pour:**

Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

- **Plage de serrage = dim. nominale – 0,5 mm.**
- **Ø de serrage par pas de 1 mm.**
- **Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage souhaité!**
- **Convient jusqu'à 80 bars.**
- **Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.**

Description technique

| | |
|-------------------------|------------|
| Ø serrage d | 10 mm |
| Pour type | ER 25 |
| Contenu du jeu (pièces) | 13 |
| Ø ext. D | 21 mm |
| Type de produit | Etanchéité |

