



## Écrou de serrage ER, Pour ER: 40



### Données de commande

N° commande	309580 40
GTIN	4045197151971
Classe d'article	32Z

### Description

**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. **Avec goujures.**

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Accessoire(s):**

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

**Remarque(s):**

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

### Description technique

Longueur totale L	26 mm
Pour ER	40 mm
Filetage	M50x1,5
Couple de serrage maximal	240 Nm

Ø ext. D	63 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 15000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ecrous de serrage

---

## Accessoires

Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 40	309700 40
Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 40	309680 40