



## Écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité, Pour ER: 16



### Données de commande

N° commande	309615 16
GTIN	7640128492160
Classe d'article	39Z

### Description

#### Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.  
Écrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec six pans** de 25.

#### Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

#### Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.  
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.  
Disques d'étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

#### Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

### Description technique

Longueur totale L	22,5 mm
Filetage	M22×1,5
Couple de serrage maximal	80 Nm

Pour ER	16 mm
Ø ext. D	28 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Ecrous de serrage