

**Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 25, Ø serrage d: 12mm****Données de commande**

N° commande	309630 12
GTIN	7640128495284
Classe d'article	39Z

**Description****Adapté(s) pour:**

Ecrous de serrage ER 309615; 309621; 309652.

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Remarque(s):**

- **Plage de serrage = dim. nominale – 0,5 mm.**
- **Ø de serrage par pas de 1 mm.**
- **Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage souhaité!**
- **Convient jusqu'à 80 bars.**
- **Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.**

**Description technique**

Ø serrage d	12 mm
Pour type	ER 25
Contenu du jeu (pièces)	13
Ø ext. D	21 mm
Type de produit	Etanchéité

