

Garant**Écrou de serrage ER High Speed, Pour ER: 32****Données de commande**

N° commande	309610 32
GTIN	4045197291998
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Écrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec goujures.**

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Pour ER	32 mm
Filetage	M40x1,5
Longueur totale L	23 mm

Couple de serrage maximal	180 Nm
Ø ext. D	50 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pinces ER 32	309680 32
Clé de serrage ER1/2 pouce-Rainure Pour mandrins à pinces ER 32	309700 32