



Ecrou de serrage ER pour disques d'étanchéité, Pour ER: 32



Données de commande

N° commande	309615 32
GTIN	7640128492191
Classe d'article	39Z

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, **force de serrage accrue** et résistance élevée à l'usure et à la corrosion. **Avec goujures.**

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.

Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Disques d'étanchéité 309625; 309630; 309635; 309645.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Couple de serrage maximal	180 Nm
Pour ER	32 mm
Longueur totale L	27,5 mm

Filetage	M40x1,5
Ø ext. D	50 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage