


Garant**Écrou de serrage à paliers ER, Pour ER: 16****Données de commande**

N° commande	309612 16
GTIN	4045197645678
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale. Avec paliers pour un coefficient de frottement réduit et une force de serrage accrue. **Avec six pans** de 25.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 – 309740.
Clés plates simples (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Description technique

Couple de serrage maximal	80 Nm
Pour ER	16 mm
Filetage	M22×1,5

Longueur totale L	18 mm
Ø ext. D	32 mm
Norme	DIN 6499 D
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Type de produit	Ecrous de serrage