

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Jeu d'inserts filetés, 10 ou 20 pièces, 1,5xD, Type de filetage / taille: M2,5****Données de commande**

N° commande	082812 M2,5
GTIN	4250361202629
Classe d'article	04D

**Description****Exécution:**

Inserts filetés métriques en fil d'acier inoxydable, enroulé comme un ressort. En continu d'une spire à l'autre, le tenon d'entraînement est détaché au niveau de l'encoche (position de rupture) après le montage. Construction optimisée avec nouvelle zone d'insertion permettant de poser et de serrer la touche comme une vis.

Inserts filetés continus et solides HeliCoil® plus en **acier inoxydable présentant une grande résistance à l'usure, un faible frottement du filetage** dans des tolérances étroites, **une qualité de surface élevée** ainsi qu'une **résistance à la corrosion et à la chaleur**. La construction souple permet une répartition uniforme de la charge et de la tension et produit ainsi des vissages **durables** de qualité optimale pour **toutes les charges de service** (statiques et dynamiques) avec une **transmission idéale de la force**. Montage rapide et simple; possibilité de réaliser des filetages intérieurs utilisables des deux côtés et calibrés.

**Utilisation:**

Pour la **réparation économique de filets endommagés** ou **usés** et comme élément de construction pour le **renforcement de filetages** en cas d'utilisation de matériaux présentant une faible résistance au cisaillement (p. ex. alliages d'aluminium et de magnésium-aluminium).

**Livraison:**

Jeu de 20 pièces.

**Remarque(s):**

Touches autobloquantes et autres dimensions disponibles sur demande.

Taraud machine HSS-E-PM à revêtement TiCN, voir 133550 et 138200.

**Description technique**

Type de filetage	M2,5
Contenu du kit	20
Attribut des noms de produit	1,5×D
Profondeur de filetage max.	1,5×D
Type de produit	Inserts filetés

---

## Accessoires

Broche de montage Type de filetage / taille M2,5	082808 M2,5
--	-------------