



Huile soluble HPC VEG, Contenu: 20l



Données de commande

N° commande	084265 20
GTIN	2050001741929
Classe d'article	08J

Description

Exécution:

Huile lubrifiante soluble HPC à base d'esters, pour arrosage interne et applications haute pression, sans amines. Assure la propreté des machines-outils et des regards.

Lubrifiant **sans chlore, formaldéhyde ni acide borique** pour **exigences maximales**. Des adjuvants haute pression empêchent le déchirement du film lubrifiant, qui reste sur l'outil de coupe dans une épaisseur moléculaire, même en cas de contrainte maximale.

Avantage(s):

Ces produits **préviennent la corrosion**, préservent la peinture et sont **sans danger du point de vue physiologique**, très **résistants aux agressions bactériologiques**, très bien tolérés par la peau.

Améliore la **durée de vie de l'outil**, la **capacité de coupe** et la **qualité d'état de surface**. **Sans chlore** – aucune formation de vapeurs toxiques, **sans danger pour l'environnement**.

Utilisation:

Universelle pour **tous les travaux d'usinage** (tournage, fraisage, perçage, taraudage, alésage, brochage, et spécialement le **sciage**, rectification). Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile. **Dosage normal 1: 20**, pour matériaux très résistants et acier spécial 1 : 10 à 1 : 15.

Remarque(s):

Les huiles pour glissières Jokisch sont disponibles sur demande. Assorties de façon optimale à tous les autres produits Jokisch (aucun résidu collant), elles peuvent également être utilisées comme huiles pour engrenages ou hydrauliques.

Exécution: Jerricans

Contenu: 20 l

Description technique

Couleur	jaune-marron
Exécution	Jerricans
Viscosité cinématique	77 mm ² /s
Température de stockage	5 - 40 °C
Contenu	20 l
Type de produit	Lubrifiants

Accessoires

Pompe à main pour bidons	084356
--------------------------	--------