



Jeu de mors rapportés, 4 pièces, doux, Pour type de mandrin: 100 mm



Données de commande

N° commande	314500 100
GTIN	4019208034591
Classe d'article	36R

Description

Exécution:

Surface d'appui **finement fraisée, non brunie.**

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour :

Mandrins de tour à 4 mors 312000; 312500; 312700.

Remarque(s):

- **En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.**
- **Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.**

Mors rapportés en aluminium **disponibles sur demande.**

Pour code couleur: Mandrin de tour à couronne et mors Röhm

Longueur L: 53 mm

Hauteur H: 30 mm

Largeur de rainure D: 7,96 mm

Entraxe b: 24 mm

Longueur âme A: 9,49 mm

Description technique

Largeur de rainure D	7,96 mm
Entraxe b	24 mm

Hauteur H	30 mm
Pour type de mandrin	100 mm
Longueur âme A	9,49 mm
Longueur L	53 mm
Pour code couleur	Mandrin de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale