



Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux, Pour type de mandrin: 140mm



Données de commande

N° commande	314400 140
GTIN	4019208035482
Classe d'article	33R

Description

Exécution:

Surface d'appui **finement fraisée, non brunie.**

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

- **En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.**
- **Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.**

Description technique

Longueur L	74 mm
Largeur de rainure D	7,96 mm
Entraxe b	38,1 mm
Longueur âme A	12,67 mm
Pour type de mandrin	140 mm
Egalement pour type de mandrin	160 mm

Hauteur H	42 mm
Pour code couleur	Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit	Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale