



Mandrin expansible hydraulique court, étroit, HSK-A 63, Ø serrage D1: 32mm



Données de commande

N° commande	307508 32
GTIN	2050001653345
Classe d'article	33W

Description

Exécution:

- Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

- Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
- Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302187, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.

Vis de blocage WTE pour serrage direct ou en cas d'utilisation de douilles de réduction sur demande.

Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!

Description technique

Longueur de col cote A	125 mm
Ø serrage D ₁	32 mm
Douille de réduction adaptée	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
L ₂	63 mm

L ₃	60 mm
Filetage M	M16×1
Ø ext. D	59 mm
Course de réglage V	10 mm
Support	HSK-A 63
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69882-7
Forme	A
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique

Accessoires

Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 20 mm	302175 20
Nettoie-cônes cylindriquePlastique Ø tenon 32 mm	343720 32
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 10 mm	302175 10
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 16 mm	302175 16
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 25 mm	302175 25
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 12 mm	302175 12
Douille de réduction fendueavec arrosage Ø serrage D1 8 mm	302175 8

Douille de réduction fendue avec arrosage Ø serrage D1 6 mm

302175 6

Douille de réduction fendue avec arrosage Ø serrage D1 14 mm

302175 14

Douille de réduction fendue avec arrosage Ø serrage D1 18 mm

302175 18