

**Disque d'étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 40, Ø serrage d: 6mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309645 6      |
| GTIN             | 7640128495543 |
| Classe d'article | 39Z           |

**Description****Adapté(s) pour:**

Ecrous de serrage ER 309615; 309621.  
Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Remarque(s):**

- **Plage de serrage = dim. nominale – 0,5 mm.**
- **Ø de serrage par pas de 1 mm.**
- **Lors de la commande, indiquer le Ø de serrage souhaité!**
- **Convient jusqu'à 80 bars.**
- **Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.**

**Description technique**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø serrage d             | 6 mm       |
| Pour type               | ER 40      |
| Contenu du jeu (pièces) | 23         |
| Ø ext. D                | 33,5 mm    |
| Type de produit         | Etanchéité |

