



Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP, Type CP pour ER: 16DI



Données de commande

N° commande	309665 16DI
GTIN	2050001704917
Classe d'article	34F

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec **"M"**, exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec **"MS"**, exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec **"C"**.

Standard = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **pour disques d'étanchéité HP.**

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 1 - 10 mm

Longueur totale L: 26,4 mm

Ø ext. D: 30 mm

Couple de serrage maximal: 55 Nm

Filetage: Tr22x1,5

Description technique

Plage de serrage	1 - 10 mm
Longueur totale L	26,4 mm
Couple de serrage maximal	55 Nm
Ø ext. D	30 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr22×1,5
Type de produit	Écrous de serrage

Accessoires

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 1 mm	309666 1
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 10 mm	309666 10
Clé à mandrin CP Type 16	309754 16
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 6 mm	309666 6
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 4 mm	309666 4
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 16	309756 16
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 9 mm	309666 9
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 8 mm	309666 8
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 5 mm	309666 5
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 3 mm	309666 3
	309666 2

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO
P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 2 mm

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO
P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 7 mm

309666 7