



Mandrin expansible hydraulique réglage radial, HSK-A 63, Ø serrage D1: 6mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 307514 6 |
| GTIN | 2050001700919 |
| Classe d'article | 33W |

Description

Exécution:

- Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec réglage radial de la longueur d'outil.

Utilisation:

- Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
- Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135 – 302187, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, nettoie-cônes cylindrique 343720.

Vis de blocage WTE pour serrage direct ou en cas d'utilisation de douilles de réduction sur demande.

Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!

Description technique

| | |
|--------------------------|----------|
| Longueur de col cote A | 80 mm |
| Ø serrage D ₁ | 6 mm |
| Ø ext. D | 50 mm |
| Course de réglage V | 10 mm |
| Support | HSK-A 63 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Norme de porte-outils | DIN 69893 |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-1 |
| Norme de porte-outils | DIN 69882-7 |
| Forme | A |
| Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Alésage Balluffchip | oui |
| Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Nettoie-cônes cylindriquePlastique Ø tenon 6 mm | 343720 6 |
|---|----------|