

Garant**Mini-écrou de serrage ER, Pour ER: 8****Données de commande**

N° commande	309650 8
GTIN	4045197644855
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

· **Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.**

Adapté(s) pour:

Mini-mandrins à pinces ER 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Description technique

Pour ER	8 mm
Longueur totale L	11 mm
Couple de serrage maximal	12 Nm
Filetage	M10×0,75
Ø ext. D	12 mm
Norme	DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹

Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Ecrous de serrage