



Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP, Type CP pour ER: 25DI



Données de commande

N° commande	309665 25DI
GTIN	2050001704924
Classe d'article	34F

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec "C".

Standard = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **pour disques d'étanchéité HP.**

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Description technique

Plage de serrage	2 - 16 mm
------------------	-----------

Longueur totale L	28,9 mm
Couple de serrage maximal	90 Nm
Ø ext. D	40 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr32×1,5
Type de produit	Ecrous de serrage

Accessoires

Disque d'étanchéité CP Ø de serrage (par pas de 1 mm) 2 mm	309667 2
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 25	309756 25
Clé à mandrin CP Type 25	309754 25