



## Mandrin expansible hydraulique court, étroit, HSK-F 63, Ø serrage D1: 6mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 307518 6      |
| GTIN             | 2050001653352 |
| Classe d'article | 33W           |

### Description

#### Exécution:

- Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
- Avec alésage Balluffchip.

#### Utilisation:

- Excellent enlèvement de copeaux (mais pas de grosse ébauche).
- Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.

#### Accessoire(s):

Douilles 302135 – 302180, nettoie-cônes cylindrique 343720.

Vis de blocage WTE pour serrage direct ou en cas d'utilisation de douilles de réduction sur demande.

#### Remarque(s):

Dim. A = 200 mm disponible sur demande!

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø D<sub>2</sub>: 26 mm

Ø ext. D: 50 mm

L<sub>3</sub>: 24 mm

Course de réglage V: 10 mm

Filetage M: M5

### Description technique

|                |       |
|----------------|-------|
| L <sub>3</sub> | 24 mm |
|----------------|-------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Longueur de col cote A                               | 70 mm                           |
| Ø serrage D <sub>1</sub>                             | 6 mm                            |
| Filetage M   | M5                              |
| Ø D <sub>2</sub>                                     | 26 mm                           |
| Ø ext. D   | 50 mm                           |
| Course de réglage V                                  | 10 mm                           |
| Support  | HSK-F 63                        |
| Norme de porte-outils                                | DIN 69882-7                     |
| Norme de porte-outils                                | DIN 69893                       |
| Norme de porte-outils                                | ISO 12164-1                     |
| Forme  | F                               |
| Arrosage interne                                     | Oui, à 80 bars max.             |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | UGV                             |
| Alésage Balluffchip                                  | oui                             |
| Type de produit                                      | Mandrin expansible hydraulique  |

## Accessoires

|  |          |
|--|----------|
| Nettoie-cônes cylindrique Plastique Ø tenon 6 mm | 343720 6 |
|--|----------|