



## Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP, Type CP pour ER: 32DI



### Données de commande

N° commande	309665 32DI
GTIN	2050001704931
Classe d'article	34F

### Description

#### Exécution:

**Mini** = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

**MiniSchlank** = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

**Conique** = toutes les réf. avec "C".

**Standard** = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **pour disques d'étanchéité HP.**

#### Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

#### Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 2 - 20 mm

Longueur totale L: 30,1 mm

Ø ext. D: 50 mm

Couple de serrage maximal: 140 Nm

Filetage: Tr40x1,5

## Description technique

Plage de serrage	2 - 20 mm
Couple de serrage maximal	140 Nm
Longueur totale L	30,1 mm
Ø ext. D	50 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr40×1,5
Type de produit	Ecrous de serrage

## Accessoires

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 6 mm	309668 6
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 15 mm	309668 15
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 5 mm	309668 5
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 12 mm	309668 12
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 32	309756 32
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 19 mm	309668 19
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 4 mm	309668 4
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 16 mm	309668 16
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 7 mm	309668 7
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 13 mm	309668 13

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 20 mm	309668 20
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 18 mm	309668 18
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 9 mm	309668 9
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 11 mm	309668 11
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 8 mm	309668 8
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 2 mm	309668 2
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 3 mm	309668 3
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 10 mm	309668 10
Clé à mandrin CP Type 32	309754 32
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 17 mm	309668 17
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 14 mm	309668 14