

**Garant****Mini-écrou de serrage ER, Pour ER: 16****Données de commande**

N° commande	309650 16
GTIN	4045197292124
Classe d'article	31Z

**Description****Exécution:**

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

· **Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.**

**Adapté(s) pour:**

**Mini-mandrins à pinces ER** 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

**Description technique**

Filetage	M19×1
Couple de serrage maximal	35 Nm
Pour ER	16 mm
Longueur totale L	18 mm
Ø ext. D	22 mm
Norme	DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>

Méthode d'usinage

UGV

Type de produit

Ecrous de serrage