



Ecrou de serrage ER CENTRO P Standard, Type CP pour ER: 16C



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309655 16C |
| GTIN | 2050001704849 |
| Classe d'article | 34F |

Description

Exécution:

Avec filetage trapézoïdal pour forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrous de serrage ER revêtus pour une réduction du **frottement**.

Mini = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec "C".

Standard = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **non adapté aux disques d'étanchéité HP**.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Disques d'étanchéité 309666 – 309668, pinces de serrage ER de précision 308878 - 308992, clés de serrage 309754 – 309756, pinces de serrage HP 309365 – 309379.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 1 - 10 mm

Longueur totale L: 23,2 mm
Ø ext. D: 24 mm
Couple de serrage maximal: 55 Nm
Filetage: Tr21×1,5

Description technique

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Couple de serrage maximal | 55 Nm |
| Plage de serrage | 1 - 10 mm |
| Longueur totale L | 23,2 mm |
| Ø ext. D | 24 mm |
| Série | Centro P |
| Filetage | Tr21×1,5 |
| Type de produit | Ecrous de serrage |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 16C | 309756 16C |
| Clé à mandrin CP Type 16C | 309754 16C |