



Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP, Type CP pour ER: 40DI



Données de commande

N° commande	309665 40DI
GTIN	2050001736710
Classe d'article	34F

Description

Exécution:

Mini = toutes les réf. avec "**M**", exécution très étroite.

MiniSchlank = réf. avec "**MS**", exécution extrêmement étroite.

Conique = toutes les réf. avec "**C**".

Standard = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **pour disques d'étanchéité HP.**

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 3 - 26 mm

Longueur totale L: 34,8 mm

Ø ext. D: 63 mm

Couple de serrage maximal: 200 Nm

Filetage: Tr50x1,5

Description technique

Couple de serrage maximal	200 Nm
Longueur totale L	34,8 mm
Plage de serrage	3 - 26 mm
Ø ext. D	63 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr50×1,5
Type de produit	Ecrous de serrage