



## Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P, DI16, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 2mm



### Données de commande

N° commande	309666 2
GTIN	2050001704955
Classe d'article	34F

### Description

#### Exécution:

**Mini** = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

**MiniSchlank** = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

**Conique** = toutes les réf. avec "C".

**Standard** = toutes les autres réf.

**Disques d'étanchéité haute pression** vulcanisés jusqu'à 80 bars.

Capacité Ø de serrage 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

#### Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système**

**FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

- **Disques d'étanchéité à progression de 0,5 mm disponibles sur demande.**

- **Disques d'étanchéité DI40 disponibles sur demande.**

**Non compatibles avec d'autres systèmes de disques d'étanchéité!**

### Description technique

Ø serrage	2 mm
-----------	------

Série	Centro P
Pour type	D16
Ø ext. D	12,6 mm
Hauteur L	2 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins à pinces