


Garant**Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité, Pour ER: 16****Données de commande**

N° commande	309652 16
GTIN	4045197645715
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

· **Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.**

Adapté(s) pour :

Mini-mandrins à pinces ER 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur totale L: 22,5 mm

Ø ext. D: 22 mm

Filetage: M19×1

Couple de serrage maximal: 35 Nm

Description technique

Longueur totale L	22,5 mm
Couple de serrage maximal	35 Nm
Filetage	M19×1
Pour ER	16 mm
Ø ext. D	22 mm

Norme	DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Ecrous de serrage