

FAHRION®
PRAZISION
Disque d'étanchéité CP, DI25, Ø de serrage (par pas de 1 mm): 3 mm

Données de commande

N° commande	309667 3
GTIN	2050001705051
Classe d'article	34F

Description
Exécution:

Disques d'étanchéité vulcanisés jusqu'à 80 bars. Capacité Ø de serrage 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Adapté(s) pour :

Ecrous de serrage ER CP 309665 réf. 25DI.

Remarque(s):
Non compatibles avec d'autres systèmes de disques d'étanchéité!

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

- **Disques d'étanchéité à progression de 0,5 mm disponibles sur demande.**
- **Disques d'étanchéité pour 309665 DI40 disponibles sur demande.**

Ø ext. D: 20,2 mm

Hauteur L: 2 mm

Description technique

Ø serrage	3 mm
Série	Centro P
Pour type	DI25
Ø ext. D	20,2 mm

Hauteur L

2 mm