

Garant**Mini-écrou de serrage ER pour disques d'étanchéité, Pour ER: 20****Données de commande**

N° commande	309652 20
GTIN	4045197645722
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Encombrement faible, cémentés et rectifiés sur toutes les faces.

· **Cémentés et rectifiés sur toutes les faces.**

Adapté(s) pour :

Mini-mandrins à pinces ER 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur totale L: 24 mm

Ø ext. D: 28 mm

Filetage: M24×1

Couple de serrage maximal: 40 Nm

Description technique

Couple de serrage maximal	40 Nm
Pour ER	20 mm
Filetage	M24×1
Longueur totale L	24 mm
Ø ext. D	28 mm

Norme	DIN 6499
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Ecrous de serrage