

**FAHRION®**  
FAHRION® WERKZEUGE

## Ecrou de serrage ER CENTRO P pour disques d'étanchéité HP, Type CP pour ER: 16CDI



### Données de commande

N° commande	309665 16CDI
GTIN	2050001704900
Classe d'article	34F

### Description

#### Exécution:

**Mini** = toutes les réf. avec "M", exécution très étroite.

**MiniSchlank** = réf. avec "MS", exécution extrêmement étroite.

**Conique** = toutes les réf. avec "C".

**Standard** = toutes les autres réf.

Ecrou de serrage ER CP, **pour disques d'étanchéité HP.**

#### Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

#### Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d'étanchéité de type HP du **système FAHRION ne conviennent pas à d'autres systèmes!**

Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.

Le serrage ne peut être effectué qu'à la cote nominale.

Plage de serrage: 1 - 10 mm

Longueur totale L: 26,2 mm

Ø ext. D: 24 mm

Couple de serrage maximal: 55 Nm

Filetage: Tr21×1,5

## Description technique

Plage de serrage	1 - 10 mm
Longueur totale L	26,2 mm
Couple de serrage maximal	55 Nm
Ø ext. D	24 mm
Série	Centro P
Filetage	Tr21×1,5
Type de produit	Ecrous de serrage

## Accessoires

Clé à mandrin CP Type 16C	309754 16C
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 3 mm	309666 3
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 10 mm	309666 10
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 7 mm	309666 7
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 1 mm	309666 1
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 2 mm	309666 2
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 9 mm	309666 9
Clé à mandrin CP pour clé dynamométrique Type 16C	309756 16C
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 6 mm	309666 6
Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 8 mm	309666 8
	309666 5

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO  
P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 5 mm

Disque d'étanchéité HP pour écrous de serrage ER CENTRO  
P Ø de serrage (par pas de 1 mm) 4 mm

309666 4