

Mahr**Pied à coulisse numérique pour rainures d'arbres avec jauge de profondeur ronde, Plage de mesure: 150mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 412752 150 |
| GTIN | 4059192002305 |
| Classe d'article | 43A |

Description**Exécution:**

Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible. Système de mesure inductif, étanche à l'eau. Le système de mesure REFERENCE mémorise et conserve la position zéro définie, même après une remise en marche. La fonction de verrouillage permet d'éviter les erreurs de mesure dues à un actionnement accidentel des touches de commande.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Accessoire(s):

Câble de données 498940.

Description technique

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Etalonnage | A1 |
| Norme | Norme usine |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Longueur de bec | 40 mm |
| Jauge de profondeur disponible | oui |
| Jauge de profondeur | Ø 1,6 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Lecture | 0,01 mm |
| Lecture | 0,0005 pouce |
| Erreur admissible | 0,03 mm |
| Plage de mesure | 0 - 150 mm |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Système de verrouillage de référence MAHR |
| Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 |
| Nombre de piles incluses | 1 |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Interface | Port USB |
| Interface | Interface Digimatic |
| Interface | Interface RS232C |
| Métrologie | numérique |
| Matériau | Acier inoxydable, INOX |
| Toutes les pièces | trempe |
| Emballage | Boîte robuste |
| Type de produit | Pieds à coulisse universels |

Services

| | |
|--|------------|
| Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm | 021010 200 |
| ÉtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm | 021000 200 |

Accessoires

| | |
|--|---------------|
| Câble de connexion simplex avec touche de données Type R2 | 498940 R2 |
| Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032 | 081560 CR2032 |
| | 498940 USB2 |

Câble de connexion simple avec touche de données Type
USB2

Câble de connexion simple avec touche de données Type
D2

498940 D2

Couvercle de compartiments à piles

412235